



# Rippatape™

**Rippatape™** est une bandelette d'ouverture autocollante qui procure un accès rapide, sûr et immédiat au contenu emballages en carton ondulé et en carton fort. Elle permet en effet de retirer entièrement le dessus du carton pour la présentation en linéaire. Réalisée soit en polypropylène orienté monoaxialement (MOPP) ou en polyéthylène haute densité (HDPE) et enduite d'un adhésif sensible à la pression spécialement formulé, elle déchire la plupart des épaisseurs de papier cannelure et de carton. Pionniers de cette technologie au début des années 1950, nous continuons, depuis, à perfectionner continuellement les performances du produit.


Avantages offerts par **Rippatape™** aux responsables de marque :

- Impact positif qu'une ouverture facile est susceptible d'avoir sur l'image de marque et, au final, sur la fidélité à la marque.
- Procure un moyen plus sûr d'ouvrir les caisses en carton ondulé et en carton fort.
- L'accès rapide au contenu des caisses en carton ondulé accélère le réassort.
- Intégré à la conception du cartonnage, Rippatape confère de la valeur ajoutée au conditionnement.
- Accentue la solidité de l'emballage en renforçant ses zones fragiles et en éliminant le recours aux perforations.
- Les caisses en carton ondulé peuvent se transformer en plateaux-présentoirs à bords bien nets pour un positionnement efficace dans les linéaires dans le cadre d'un système à « coupe franche », contribuant à maintenir un bord net au niveau de la doublure extérieure.
- Gamme étendue de bandelettes d'ouverture disponible pour répondre à la plupart des applications et qualités de carton.
- Solution rentable par comparaison aux solutions d'ouverture par bandelette en fibre.

**Rippatape™**

[www.payne-worldwide.com](http://www.payne-worldwide.com)

## COMPOSITION



**ADHÉSIF** - Adhésif sensible à la pression, à haut pouvoir d'adhérence, spécialement formulé pour être utilisé en association avec des caisses/boîtes en carton ondulé et en carton fort.

**SUPPORT** - Film de polypropylène orienté monoaxialement, ou de HDPE pour 80 microns.

**COUCHE ANTIADHÉSIVE** - Revêtement pour faciliter le déroulement durant l'application et éviter que la bandelette ne colle au produit ou à l'emballage.

**COULEUR** - Disponible en rouge, en blanc ou avec chevrons rouges (selon la qualité de carton)

**LARGEURS** - 3 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm et 18 mm (selon la qualité de carton)

**ÉPAISSEURS** - 60 microns (MOPP) 80 microns (HDPE) 125 microns (MOPP)

**IMPRESSION** - La bandelette peut aussi être imprimée afin de conférer de la valeur ajoutée à votre marque. \*

**CONDITIONNEMENT** - Chaque bobine est emballée séparément dans du film à l'épreuve de l'humidité et placée dans un cartonnage fonctionnalisé à pattes de verrouillage intégrées. Chaque bobine est suspendue par son mandrin, garantissant ainsi la sécurité du transport. Pour des compléments d'information, veuillez demander nos spécifications d'emballage.

**ÉTIQUETAGE** - Chaque caisse est dotée d'une étiquette descriptive détaillée.

**APPLICATION** - La bandelette est appliquée sur la doublure du carton pendant la fabrication, avant la coupe et le rainage. En réalisant l'application à l'extrémité sèche de l'onduleuse, on peut maintenir la vitesse de la machine.

Des informations sur les applicateurs Rippatape sont disponibles séparément.

\*Sous réserve d'une quantité minimum de commande

[enquiry@payne-worldwide.com](mailto:enquiry@payne-worldwide.com)

ST/PAY/46/03/06